



## Farblack C 23, flüssig - Kolorovací laková tinktura



Laková tinktura se používá k plně krycí retuši pomocí štětečku, především při retuši z tmavého odstínu na světlý. Dále se používá k obarvení polyesterového dvousložkového tmelu Rex-Lith a C 14. Tinkтуру lze použít na všechny povrchy - dřevo, plasty a laminát.

### Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Farblasur C 23, flüssig - <b>Kolorovací laková tinktura</b>		obj. číslo 23 21 ...*
Verdünnung C 29 - <b>Ředidlo pro kolorovací lakovou tinkturu</b>	150 ml	obj. číslo 29 11 000
	400 ml	obj. číslo 29 41 000
Fehhaar-Pinsel C 49 – <b>Štětec ze sibiřské veverky</b>		obj. číslo 49 21 000
Trikot C 65 – <b>Utěrka na čištění</b>	A5	obj. číslo 65 26 002
Pipette C 61 - <b>Pipeta</b>		obj. číslo 61 21 003
Sichtfolie C 65 - <b>Průhledná fólie</b>		obj. číslo 65 26 001

\* Objednací číslo doplňte číslem barevného odstínu:

Smrk/jedle č. 020, borovice č. 040, buk tlumený č. 060, dub světlý P40 č. 110, dub rustikální P43 č. 130, ořech přírodní P21 č. 170, ořech střední P35 č. 190, ořech tmavý P11 č. 200, třešeň nažloutlá č. 210, třešeň světlá P3 č. 220, hrušeň střední 250, macoré světlý č. 260, mahagon střední hnědá P36 č. 320, mahagon tmavý P33 č. 350, RAL 9010 čistě bílá č. 920, RAL 9005 černá č. 950

### Vlastnosti produktu:

- rychleschnoucí plně krycí barevná laková tinktura
- odolná proti otěru a vodě
- lze smýt pouze rozpouštědly, např. ředidlem C 29
- různé odstíny tinktury jsou vzájemně mísitelné, lze míchat i s ostatními produkty
- vhodná pro vnitřní i venkovní prostředí
- vhodná pro obarvení poškozeného místa z tmavé na světlou



## Pracovní postup - tipy a rady

1. Zvolte vhodný barevný odstín tinktury a důkladně protřepejte lahvičku s tinkturou.
2. Po otevření naberte a kápněte **pipetou C 61** požadované množství na nesavou míchací podložku - paletu. Není-li k dispozici přímo odpovídající odstín, lze vzájemným smísením dvou nebo více odstínů tinktur na paletě vytvořit odstín zcela nový.
3. Jemný retušovací štěteček nejprve změkčete namočením v **ředidle C 29**, osušte a namočte v barvě nanesené na paletě. Na paletě lze namíchat i zcela nový odstín. Nejprve naneste světlejší odstín a do něho přimíchejte tmavší barvu až docílíte správný tón. Tento nový odstín barvy lze nanést na **průhlednou fólii C 65** a folii s barvou přiložit na povrch určený k retušování a detailně porovnat shodu odstínů
4. Naberte vlhkým štětečkem připravenou barvu a začněte retušovat. Vždy od kraje a na menší ploše, protože laková barva rychle zasychá a nepřipouští opětovné nanášení na stejné místo, neboť se štětec lepí. Dojde-li k lepení štětce, namočte ho do ředidla a osušte. Po namočení můžete pokračovat v retušování.

### Příklady pro zpracování:

**Lazurování** – Po dostatečném naředění ředidlem C 29 lze použít tinkturu i k lazurovacím opravám. Pro docílení jemných odstínů je možné přikápnout na míchací paletu do Kolorovací lakové tinktury C 23 **Kolorovací mořící tinkturu C 21**.

**Zpracování bez nánosů** – Napněte utěrku přes bříška prstů nebo filcový leštící hranol C 65, navlhčete ji malým množstvím **opravného laku C 31** a přetřete jí lehce přes viditelné nánosy retušovaného místa.

**Odstranění krycí retuše** – U nitro povrchů nechte retušované místo dobře zaschnout a retuš odstraňte **brusnou vlnou C 65**. U povrchů ostatních navlhčete látku **ředidlem C 29** a retuš smyjte.

### Oprava se nedaří:

**Retuš při zpracování lepí** – Laková barva, která je na štětci nebo míchací paletě příliš zaschnula, neboť se vypařilo ředidlo. Vyčistěte špičku štětce v ředidle a přidejte na paletu barvu z lavičky. Barvu na paletě neřeďte ředidlem, snižujete tím její krycí schopnost.

**Opravené místo je příliš světlé** – Tmavšího barevného odstínu docílíte překrytím tmavší barvou. Pro tento účel můžete použít kromě lakové tinktury i jiné retuše např. **Kolorovací mořící tinkturu C 21** nebo **Kolorovací mořící fix C 20** nebo **Kolorovací mořící fix se štětčovým hrotem C 26**.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: +420 776 003 059

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: info@czech-konig.com

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku